

## Clave 2966

### 1. Descripción del producto:

Broca de diamante (BDVB)

<b>Dimensiones (in):</b>	3-1/2 "
<b>Dimensiones (mm):</b>	88 x 15.9-11
<b>Especificación:</b>	VB PLATA
<b>Máx. RPM:</b>	8,500



### 1. Aplicación

- Broca de diamante depositado al vacío para perforar porcelanato, corian, silestone, zodiaq, mármol y vitropiso.
- Alto rendimiento con buen acabado.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en una esmeriladora angular.
- Uso en húmedo.
- Monte la broca y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

### 3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

### 4. Manejo

- Maneje la broca con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la broca sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

### 5. Almacenamiento

- La broca debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

### 6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 1 unidad.